

小型滑台缸

DGSL-6- -

訂貨編號: 543903

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...50 mm
活塞直徑	8 mm
工作模式，驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有短型彈性緩衝環/墊 無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 兩端具有彈性緩衝墊，且同時配備固定擋塊
安裝位置	可選
導軌	籠式滾珠軸承導軌
結構特點	撥叉式 缸徑 活塞桿 滑塊
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
最大速度	0.5 m/s
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	0 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	23 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	30 N
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	具通孔
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	HNBR
外殼材質	精製鋁合金

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼