


信號轉換器 SVE4-US-R-HM8-2P-M8

訂貨編號: 544217

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
UL 環境溫度	-20 °C...60 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
類比輸入	0 – 10 V +/-0.3 V
環境溫度	-20 °C...70 °C
開關輸出	2xPNP
開關功能	可自由編程
開關元件功能	可切換
短路電流額定值	脈衝式
過載保護	可用
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104
電氣介面 2, 介面/線芯數	4
電氣介面 2, 安裝類型	螺絲鎖
產品重量	19 g
外殼材質	ABS
設定選項	示範
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L