

保護罩 NECV-S1W37

訂貨編號: 545974

FESTO



資料表

特性	值
應用領域	僅用於多針插頭介面，閩島 VTSA/VTSA-F
產品重量	180 g
電氣介面 1，功能	現場設備端
電氣介面 1，設計	直角式
電氣介面 1，連接類型	插座
電氣介面 1，電纜出口	直角式
電氣介面 1，連接系統	Sub-D
電氣介面 1，介面/線芯數	37
電氣介面 1，使用的介面/線芯	37
電氣介面 1，安裝類型	3x M4 螺絲
電氣介面 2，連接系統	壓接觸點
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	1 kV
電纜接頭	M20x1.5
電纜直徑	5 mm...13 mm
標稱導線橫切面積	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
防護等級	IP65 NEMA 4
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA