


電磁閥
MFH-5/2-D4
訂貨編號: 546034

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
驅動方式	電控
寬度	76 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	6000 l/min
工作口	底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準 G3/4
操作電壓	透過電磁線圈，須另外訂購
工作壓力	3 bar...16 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	氣動彈簧
防護等級	IP65
公稱通徑	18 mm
網格尺寸	82 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 5599-1
手動裝置	透過附件鎖定
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
關閉時間	160 ms
打開時間	120 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	2230 g
電氣介面	透過 F 型線圈，須另外訂購
安裝方式	具通孔

特性	值
嚮導排氣口 82	非管式
嚮導排氣口 84	非管式
氣動介面，氣口 1	底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 2	底座規格 4，符合 ISO 5599-1
氣動介面，氣口 3	底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 4	底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 5	底座規格 4，符合 ISO 5599-1 標準
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁