



電磁閥
MFHB-2-1/4-B
訂貨編號: 546064

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	600 l/min
工作口	G1/4
操作電壓	透過電磁線圈，須另外訂購
工作壓力	2 bar...8 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	7 mm
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式
關閉時間	23 ms
打開時間	12 ms
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...40 °C
產品重量	575 g
嚮導排氣口 84	M5
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 陽極氧化