


一對二轉接件  
FCK-3-PK-3-N  
訂貨編號: 546065

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                     |
|---------------------|-----------------------|
| 公稱通徑                | 2.3 mm                |
| 安裝位置                | 可選                    |
| 操作壓力的溫度範圍           | 0 bar...10 bar        |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L     |
| 產品重量                | 5 g                   |
| 氣動介面, 氣口 1          | 用於倒鉤接頭內徑 3 mm, 具有管接螺帽 |
| 外殼材質                | 精製鋁合金                 |