

# 直角式接頭連接板 VABF-S2-1-A1G2-N38

訂貨編號: 546098

FESTO



## 資料表

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	176 g
安裝方式	具通孔
外殼材質	壓鑄鋁