

底座
VABS-S2-1S-N38-K1
訂貨編號: 546100

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
嚮導氣源	外部
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
操作電壓範圍 AC	110 V
操作電壓範圍 DC	24 V
抗電湧性	4 kV
40°C 時的額定電流	2 A
污染等級	3
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4 在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	364 g
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁