

塑膠氣管

PAN-8X1,25-NT

訂貨編號: 546286

FESTO



資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	43 mm
內徑	5.9 mm
最小彎曲半徑	22 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.5 Mpa -13.775 psi...217.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...15 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
海事分類	參見證書
證書簽發機構	B 013277 0527 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
產品重量 (取決於長度)	0.024 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鉤接頭內徑 6 mm, 具有聯接螺帽 用於內徑 6 mm 的倒鉤接頭
顏色	本色
蕭氏硬度	D 55 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-A