


基本閥
LF-D-MIDI-A-U
訂貨編號: 546423

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	金屬保護罩
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	424 ft ³ /min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	14 °F...140 °F
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	41 °F...140 °F
環境溫度	41 °F...140 °F
孔徑	40 µm
產品重量	24.5 oz
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC