


精密過濾器

LFMB-D-MAXI-A-U

訂貨編號: 546450

FESTO



資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Maxi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	全自動
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	符合 ISO 8573-1:2010 標準的壓縮空氣 [5:4:3] 惰性氣體
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	2.7 fl oz (US)
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	33.8 °F...140 °F
環境溫度	14 °F...140 °F
儲存溫度	14 °F...140 °F
過濾效率, 細顆粒	99 %
殘餘含油量	1.35E-05 oz/yd ³
過濾效率, 油氣溶膠	90 %
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	垂直 +/-5°
外殼材質	壓鑄鋅
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規
產品重量	42 oz