


基本閥

LF-D-5M-MINI-U

訂貨編號: 546451

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	金屬保護罩
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	126 ft ³ /min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	14 °F...140 °F
環境溫度	14 °F...140 °F
孔徑	5 µm
產品重量	8.75 oz
安裝方式	管式安裝 具有附件
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC