


基本閥
LOE-D-MAXI-U
訂貨編號: 546517

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	6.42 fl oz (US)
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
油霧器功能的最小流量	1.57 ft ³ /min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1320 ft ³ /min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	14 °F...140 °F
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4::] 惰性氣體
介質溫度	14 °F...140 °F
環境溫度	14 °F...140 °F
產品重量	42 oz
安裝方式	具有附件
材料說明	RoHS 合規
碗罩材料	PC