

**連接件  
AD-3/4NPT-G3/4-I**

訂貨編號: 546551

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                  |
|---------------------|--------------------|
| 公稱通徑                | 19.05 mm           |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C     |
| 介面 1 的最大緊固扭矩        | 32 Nm              |
| 氣動介面 2 的最大緊固扭矩      | 60 Nm              |
| 產品重量                | 98.13 g            |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 3/4 NPT        |
| 氣動介面, 氣口 2          | 內螺紋 G3/4           |
| 材料說明                | RoHS 合規            |
| 密封件材質               | PVC                |
| 外殼材質                | 鍍鋅鋼                |