


一對二轉接件 FR-8-1/4-BR

訂貨編號: 546750

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	11.5 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出數量	8
供應管線數量	1
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	G1/4
外殼材質	精製鋁合金