

輸出模組
CP-A08-M12-EL-Z
訂貨編號: 546924

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌 是否要:
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
蓋子材料	加強型聚醯胺
LED 顯示器	3 模組診斷 8 個管道診斷 8 管道狀態
最大輸出數量	8
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
直流工作電壓, 負載電壓	24 V
負載電壓說明	透過負載電壓介面 (24 V DC)
殘餘波紋, 負載電壓	4 Vpp
輸出的特徵	IEC1131-T2
輸出的開關邏輯	PNP (正切換)
每個模組的最大總電流	4 A
隔離管道 - 管道	否
熔斷保護 (短路)	每組都有內置電子保險絲的保護