


快速排氣閥
VBQF-D-G18-E
訂貨編號: 547533

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	快速排氣
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
安裝方式	擰入
標準標稱流量，排氣	850 l/min
標準標稱流量，排氣 6->0 bar	1300 l/min
標準標稱流量，氣流 6->5 bar	350 l/min
工作壓力	0.5 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...80 °C
外殼材質	壓鑄鋁 壓鑄鋅
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
公稱通徑	5 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
介質溫度	-20 °C...80 °C
產品重量	102.5 g
氣動介面，氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR