


圓形氣缸

DSNU-2"- -PPV-A-S2

訂貨編號: 548526

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 0.4 in...20 in |
| 活塞直徑 | 2" |
| 活塞桿螺紋 | 5/8-18 UNF-2A |
| 基於標準 | ISO 6431 |
| 緩衝 | 氣動緩衝, 兩端可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 活塞桿端部 | 外螺紋 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 雙端活塞桿 |
| 工作壓力 | 0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -4 °F...176 °F |
| 端位的衝擊能量 | 0.738 ft-lbf |
| 緩衝長度 | 0.79 in |
| 6 bar 時的理論出力值, 返回行程 | 198 lbf |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程 | 236 lbf |
| 0 mm 行程的移動質量 | 14.6 oz |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 0.882 oz |
| 安裝方式 | 具有附件 |
| 氣動介面 | 1/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |

| 特性 | 值 |
|------|--------|
| 缸筒材料 | 高合金不鏽鋼 |