

筆形氣缸 DSNU-2"- -PPV-A

訂貨編號: 548540

FESTO



資料表

特性	值
行程	0.4 in...20 in
活塞直徑	2"
活塞桿螺紋	5/8-18 UNF-2A
基於標準	ISO 6431
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-4 °F...176 °F
端位的衝擊能量	0.738 ft-lbf
緩衝長度	0.79 in
6 bar 時的理論出力值，返回行程	198 lbf
6 bar 時的理論力值，前進行程	236 lbf
0 mm 行程的移動質量	14.6 oz
每 10 m 行程的附加重量	0.882 oz
安裝方式	具有附件
氣動介面	1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼

特性	值
缸筒材料	高合金不鏽鋼