


端蓋
CPX-M-AK-C
訂貨編號: 548753

FESTO



資料表

特性	值
寬度	30 mm
高度	58 mm
長度	22 mm
認證	UL94 V0
產品重量	54 g
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅 鍍鎳
密封件材質	NBR
相對空氣濕度	5 - 90% 無冷凝