



減壓閥板
VMPA2-B8-R1C2-C-06
訂貨編號: 549055

FESTO



資料表

特性	值
寬度	21 mm
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	調壓閥，用於氣口 1
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶的選擇	可提供
壓力調整範圍	0.5 bar...6 bar
入口壓力 1	0.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
最大緊固扭矩	0.65 Nm
產品重量	180 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上
壓力錶連接介面	透過保持夾緊裝置
材料說明	RoHS 合規
控制面板材料	PA
密封件材質	NBR
減壓閥外殼材質	PA