


分氣塊 MS4-FRM-FRZ

訂貨編號: 549336

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 bar...14 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	4050 l/min
標準額定流量, 出口向上	3250 l/min
標準額定流量, 出口向下	2900 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	60 g
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 4	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁