

# 累加計數器 CCES-P-C8-E

訂貨編號: 549403

FESTO



## 資料表

特性	值
結構特點	電累加計數器，具有顯示幕
復位類型	按鈕或電信號
顯示	8 位數
最大計數頻率	7.5 kHz
最大衰減計數率	30 Hz
驅動器的最小脈衝長度	15 ms
最小脈衝長度重置	15 ms
閾值上限 DC	5 V...30 V
電源	鋰電池
閾值下限 DC	0.7 V
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	30 g
時鐘脈衝輸入設定	負緣 30 Hz
時鐘脈衝輸入 (輸入)	可編程
安裝方式	面板式安裝
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PC