


步進馬達

EMMS-ST-57-M-SB

產品代號: 549414

FESTO

不具齒輪元件/具剎車



技術參數

特性	值
步進器角度(全步)	1.8 deg
步進馬達的角度公差	±5%
制動裝置的DC工作電壓	24 V
絕緣保護等級	B
制動裝置的功耗	10 W
額定電壓 DC	48 V
額定電機電流	5 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	45 - 80 %
保護等級	IP54
環境溫度	-10 ... 50 °C
授權	C-Tick
斷電時總和轉動慣量	0.5 kgcm ²
剎車保持扭矩	1 Nm
馬達保持轉矩	1.4 Nm
剎車的重力慣性力矩	0.02 kgcm ²
轉子的重力慣性力矩	0.48 kgcm ²
容許的軸向驅動軸負載	10 N
容許的徑向軸負載	52 N
產品重量	1,320 g
電接頭系統	插頭