


減速機
EMGA-60-P-G5-SST-57
訂貨編號: 549431

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	60 mm
馬達安裝法蘭尺寸	57 mm
扭轉間隙	0.17 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	5:1
最大驅動速度	13000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	22 Nm
減速機的慣性動量	0.078 kgcm ²
最大輸出扭矩	35.2 Nm
最大效率	98 %
抗扭剛度	2.3 Nm/arcmin
產品重量	900 g
減速機介面，輸出軸	60G
減速機介面，驅動軸	57A
材料說明	RoHS 合規