


氣路板
VABM-C7-12W-G18-3
訂貨編號: 549649

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
產品重量	102 g
嚮導氣口 12	M3
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	M7
氣動介面, 氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金