


插座 MSSD-N

訂貨編號: 550067

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 175301-803
電纜出口	直角式
產品重量	30 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	插頭型式 A 型, 符合 EN 175301-803 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...24 V
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
40°C 時的額定電流	16 A
電纜接頭	M20x1.5
電纜直徑	8 mm...10 mm
標稱導線橫切面積	1.5 mm ²
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
螺絲材料	鋼
密封件材質	VMQ