

帶電纜插座
KMYZ-4-0,5-B-EX
訂貨編號: 550324

FESTO



資料表

特性	值
海事分類	參見證書
安裝方式	透過 M2 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	12 g
電氣介面	直角式插座 電纜 方形結構 MSZB
操作電壓範圍 DC	3 V...36 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
抗電湧性	900 V
保護導線介面	不可用
電纜長度	0.5 m
電纜特徵	標準
電纜結構	2 x 0.35 mm ²
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PA
電觸頭材料	青銅