

氣路板模組  
CPE18-3/2-PRS-3/8-2  
訂貨編號: 550568

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 網格尺寸              | 26 mm                                  |
| 安裝位置              | 可選                                     |
| 最大閥位數量            | 2                                      |
| 壓力區最大數量           | 2                                      |
| 破裂壓力              | 5 Mpa<br>725 psi                       |
| 爆破壓力              | 50 bar                                 |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 介質溫度              | -5 °C...50 °C                          |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                          |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩      | 2 Nm                                   |
| 產品重量              | 266 g                                  |
| 管式閥氣路板的安裝類型       | 具通孔                                    |
| 閥的安裝方式            | 透過內螺紋安裝                                |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/8                                   |
| 氣動介面，氣口 3         | G3/8                                   |
| 氣動介面，氣口 5         | G3/8                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 氣路板材質             | 精製鋁合金                                  |