

氣路板模組  
CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT  
訂貨編號: 550604

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 網格尺寸                | 16 mm                                  |
| 安裝位置                | 可選                                     |
| 最大閥位數量              | 5                                      |
| 壓力區最大數量             | 2                                      |
| 破裂壓力                | 5 Mpa<br>725 psi                       |
| 爆破壓力                | 50 bar                                 |
| 工作壓力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 介質溫度                | 23 °F...122 °F                         |
| 環境溫度                | 23 °F...122 °F                         |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩        | 0.9 ft-lbf                             |
| 產品重量                | 8.3 oz                                 |
| 管式閥氣路板的安裝類型         | 具通孔                                    |
| 閥的安裝方式              | 透過內螺紋安裝                                |
| 氣動介面, 氣口 1          | 1/4 NPT                                |
| 氣動介面, 氣口 3          | 1/4 NPT                                |
| 氣動介面, 氣口 5          | 1/4 NPT                                |
| 材料說明                | RoHS 合規                                |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金                                  |