


聯軸器殼體
EAMK-A-D32-44A/C
訂貨編號: 551006

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	190 g
介面代碼，驅動器	D32 D32C
介面代碼，離合器外殼	44A 44C
材料說明	RoHS 合規