

塑膠氣管
PEN-12X1,75-BL
訂貨編號: 551460

FESTO



資料表

特性	值
外徑	12 mm
流量相關彎曲半徑	58 mm
內徑	8.4 mm
最小彎曲半徑	33 mm
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50 °C 時最大 0.6 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0527 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::-] 水 (液態, 無冰)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-30 °C...60 °C
產品重量 (取決於長度)	0.05423 kg/m
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 12 mm
顏色	藍色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE