


減速機

EMGA-60-P-G3-SAS-70

訂貨編號: 552190

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	60 mm
馬達安裝法蘭尺寸	70 mm
扭轉間隙	0.17 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	3:1
最大驅動速度	13000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	22 Nm
減速機的慣性動量	0.135 kgcm ²
最大輸出扭矩	35.2 Nm
最大效率	98 %
抗扭剛度	2.3 Nm/arcmin
產品重量	900 g
減速機介面, 輸出軸	60G
減速機介面, 驅動軸	70A
材料說明	RoHS 合規