

消音器
U-3/8-BR

訂貨編號: 552421

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	5900 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	82 dB(A)
環境溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	37 g
氣動介面	G3/8
液壓緩衝器插件的材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁