


電磁閥
NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24
訂貨編號: 552430

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
驅動方式	電控
寬度	53 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	900 l/min
工作口	底座
操作電壓	24 V DC
工作壓力	2 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	彈簧復位
認證	c UL us - 認證 (OL)
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
公稱通徑	7 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	嚮導驅動
流向	不可逆
嚮導壓力	2 bar...10 bar
b 值	0.33
C 值	3 l/sbar
關閉時間	38 ms
打開時間	13 ms
線圈的特性參數	42 V AC: 50/60 Hz, 移載功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA
容許頻率波動	+/- 10%
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...60 °C

特性	值
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-5 °C...40 °C
產品重量	335 g
安裝方式	底座上
通風介面	內部
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁