



快速排氣閥
SE-1/4
訂貨編號: 552431

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	快速排氣
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
安裝方式	具通孔
標準標稱流量，排氣	1700 l/min
標準標稱流量，氣流 6->5 bar	950 l/min
工作壓力	0.5 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...75 °C
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公稱通徑	8 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...75 °C
產品重量	250 g
氣動介面，氣口 3	G1/4
密封件材質	NBR