



滾輪槓桿閥
RWB-3-1/8
訂貨編號: 552432

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	120 l/min
工作口	G1/8
工作壓力	3.5 bar...8 bar
結構特點	活塞閥座
公稱通徑	3.5 mm
嚮導類型	嚮導驅動
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	3.1 N
產品重量	160 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 3	G1/8
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化