

multi-pin 多針腳插座
NECA-S1G9-P9-MP3
訂貨編號: 552703

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
產品重量	60 g
電氣介面 1	插座, Sub-D, 9 針
電氣介面 2	螺紋端子, 9 針
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	1 A
許用的電纜直徑	5 mm...10 mm
介面橫截面	0.34 mm ² ...1 mm ²
介面橫截面說明	使用導線末端套管時為 0.34-0.5 mm ²
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	0 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
管接螺帽材料	黃銅
螺絲材料	鋼
密封件材質	NBR