

光纖電纜  
S00C-TB-P-C5-2-R10  
訂貨編號: 552828

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                   |
|---------------------|-------------------------------------|
| 材料說明                | RoHS 合規                             |
| 測量方法                | 槽式光閘                                |
| 最小目標直徑              | 0.2 mm                              |
| 光纖 — 特點             | 槽式光閘                                |
| 工作距離                | 5 mm                                |
| 環境溫度                | -55 °C...70 °C                      |
| 閥蓋大小                | 長方形<br>41x15x7 mm<br>叉形件<br>5x29 mm |
| 光纖長度                | 2 m                                 |
| 最小彎曲半徑              | 10 mm                               |
| 外徑                  | 1.25 mm                             |
| 外殼材質                | ABS                                 |
| 光纖材料                | PE                                  |
| 防護等級                | IP66                                |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                    |