

轉接鏡頭

SASF-L1-LS2-M4

訂貨編號: 552831

FESTO



資料表

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP66
環境溫度	-30 °C...150 °C
緊固扭矩	-0.2 Nm...0.6 Nm
產品重量	0.7 g
鏡頭功能	聚焦 光斑直徑 0.7 mm, 間距 10 mm 取決於光纖電纜
外殼材質	鋁 陽極氧化