

# 光纖電纜

## SOOC-DS-M6-2-R25

訂貨編號: 552836

FESTO



### 資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
測量方法	漫反射式感測器
最小目標直徑	0.1 mm
光纖 — 特點	標準
工作距離	140 mm
環境溫度	-55 °C...70 °C
閥蓋大小	M6
光纖長度	2 m
最小彎曲半徑	25 mm
最大緊固扭矩	3 Nm
外徑	2.2 mm
外殼材質	銅合金 PVC 鍍鎳
光纖材料	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III