

光纖電纜
S00C-DS-F-M4-2-R2
訂貨編號: 552843

FESTO



資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
測量方法	漫反射式感測器
最小目標直徑	0.1 mm
光纖 — 特點	靈活
工作距離	130 mm
環境溫度	-40 °C...70 °C
閥蓋大小	M4
光纖長度	2 m
最小彎曲半徑	2 mm
最大緊固扭矩	2 Nm
外徑	1.3 mm
外殼材質	高合金不鏽鋼
光纖材料	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III