


增壓閥

DPA-40-10-CRVZS2

訂貨編號: 552928

FESTO



資料表

特性	值
活塞直徑	40 mm
體積	2 l
安裝位置	可選
結構特點	雙活塞式增壓閥 具儲氣桶 透過壓力錶 具單向閥
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
輸出壓力 2	0.45 Mpa...1 Mpa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
工作壓力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
壓力調節範圍 MPa	0.45 Mpa...1 Mpa
壓力調整範圍	4.5 bar...10 bar
壓力調節範圍 psi	65.25 psi...145 psi
入口壓力 1	2 bar...8 bar
氣源壓力 1 MPa	0.2 Mpa...0.8 Mpa
氣源壓力 1 psi	29 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	4400 g
安裝方式	透過溝槽螺帽
氣動介面，氣口 1	QS-10
氣動介面，氣口 2	KD4
氣動介面，氣口 3	消音器

特性	值
材料說明	RoHS 合規
儲氣桶材料	高合金不鏽鋼