


精密過濾器

MS9-LFM-N3/4-BUV-HF

訂貨編號: 552986

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 9 |
| 結構特點 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 1 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 全自動 手動裝置, 非鎖定式 |
| 工作壓力 | 0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 標準的壓縮空氣 |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量 | 10000 l/min |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量 | 500 l/min |
| 過濾效率 | 99.99 % |
| 最大冷凝容積 | 225 ml |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 過濾效率, 細顆粒 | 99 % |
| 殘餘含油量 | 0.5 mg/m ³ |
| 過濾效率, 油氣溶膠 | 90 % |
| 防爆環境溫度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 安裝方式 | 管式安裝 具有附件 是否要: |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 氣動介面, 氣口 1 | 3/4 NPT |
| 氣動介面, 氣口 2 | 3/4 NPT |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 蓋子材料 | PA |

| 特性 | 值 |
|-------|--------|
| 過濾器材料 | 硼矽酸鹽纖維 |
| 碗罩材料 | 精製鋁合金 |
| 螢幕材料 | PA |
| 密封件材質 | NBR |
| 產品重量 | 2500 g |