



活性炭過濾器 MS9-LFX-N1-U

訂貨編號: 553034

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	9
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	活性炭過濾器
工作壓力	0 bar...20 bar
乾淨空氣等級的最大標準流量	6500 l/min
工作介質	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介質溫度	5 °C...30 °C
殘餘含油量	0.003 mg/m ³
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2000 g
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
氣動介面, 氣口 1	1 NPT
氣動介面, 氣口 2	1 NPT
蓋子材料	PA
密封件材質	NBR
過濾器材料	活性炭
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
螢幕材料	PA