

超精密過濾器
MS9-LFM-N3/4-AUM-DA
訂貨編號: 553094

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	9
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4]
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]
乾淨空氣等級的最大標準流量	6500 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	325 l/min
過濾效率	99.9999 %
最大冷凝容積	225 ml
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
過濾效率，細顆粒	99.995 %
MPPS	0.08 µm
過濾效率 MPPS	99.981 %
殘餘含油量	0.01 mg/m³
過濾效率，油氣溶膠	99 %
差壓顯示器	畫面顯示
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
外殼材質	壓鑄鋁
蓋子材料	PA

特性	值
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	精製鋁合金
螢幕材料	PA
密封件材質	NBR
產品重量	2000 g