


真空過濾器 VAF-DB-3/8

訂貨編號: 553140

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	垂直
過濾等級	80 µm
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
關於工作壓力的提示	僅用於開放式真空系統
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-5 °C...50 °C
最大緊固扭矩	15.3 Nm
產品重量	156 g
安裝方式	管式安裝 透過牆面/平面支架
氣動介面	G3/8
真空介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	加強型 PP
碗罩材料	PA
適合噴射脈衝	7 bar