

波紋管元件
DADB-S1-40-S126-175
訂貨編號: 553465

FESTO



資料表

特性	值
外徑	46 mm
尺寸	40
行程範圍	126 mm...175 mm
活塞桿加長件	57 mm
設計	圓形
安裝位置	可選
結構特點	波紋管元件 具管式排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
介質耐受性	粉塵 芯片 油 潤滑脂 汽油
防護等級	IP54
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	60 g
安裝方式	透過螺紋銷 透過內螺紋安裝
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
連接件材料	加強型聚醯胺
密封件材質	NBR
波紋管材料	NBR
止付螺絲材質	高合金不鏽鋼