

波紋管元件  
**DADB-S1-50-S10-50**  
訂貨編號: 553481

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 外徑                  | 57 mm                                                   |
| 尺寸                  | 50                                                      |
| 行程範圍                | 10 mm...50 mm                                           |
| 活塞桿加長件              | 30 mm                                                   |
| 設計                  | 圓形                                                      |
| 安裝位置                | 可選                                                      |
| 結構特點                | 波紋管元件<br>具管式排氣                                          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力                                              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                          |
| 適用於鋰離子電池生產          | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 介質耐受性               | 粉塵<br>芯片<br>油<br>潤滑脂<br>汽油                              |
| 防護等級                | IP54                                                    |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                                          |
| 產品重量                | 55 g                                                    |
| 安裝方式                | 透過螺紋銷<br>透過內螺紋安裝                                        |
| 氣動介面                | G1/4                                                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                 |
| 連接件材料               | 加強型聚醯胺                                                  |
| 密封件材質               | NBR                                                     |
| 波紋管材料               | NBR                                                     |
| 止付螺絲材質              | 高合金不鏽鋼                                                  |