

# 波紋管套件

## DADB-S1-63-S51-125

訂貨編號: 553503

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 外徑                  | 57 mm  |
| 尺寸                  | 63   |
| 行程範圍                | 51 mm...125 mm   |
| 活塞桿加長件              | 48 mm  |
| 設計                  | 圓形   |
| 安裝位置                | 可選   |
| 結構特點                | 波紋管元件<br>具管式排氣   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 適用於鋰離子電池生產          | 含銅量超過 1% 的金屬禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 1% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電氣連接器和線圈。含銅量超過 5% 金屬亦禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 5% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電連接器和線圈。銅、鋅或鎳含量超過 5% 金屬亦禁止使用。不包括鋼材中所含的鎳、化學鍍鎳層表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 介質耐受性               | 粉塵<br>芯片<br>油<br>潤滑脂<br>汽油   |
| 防護等級                | IP54   |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C   |
| 產品重量                | 75 g   |
| 安裝方式                | 透過螺紋銷<br>透過內螺紋安裝   |
| 氣動介面                | G1/4   |
| 材料說明                | RoHS 合規  |
| 連接件材料               | 加強型聚醯胺   |
| 密封件材質               | NBR  |
| 波紋管材料               | NBR  |
| 止付螺絲材質              | 高合金不鏽鋼   |